

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-9-KD

Numer części: 533675

FESTO

Wykonanie z metalu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M16x1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 9 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Kuty stop aluminium, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS