


Sprzęgło EAMC-15-20-5-6

Numer części: 533707

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|------------------------|
| Średnica mocowania 1 | 5 mm |
| Średnica mocowania 2 | 6 mm |
| Wielkość | 15 |
| Długość nominalna | 20 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 10 000 1/min |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 0.23 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 1.5 Nm |
| Waga produktu | 8 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |