


Złącze wtykowe QS-F-M7-6H

Numer części: 533877

FESTO

z tulejką wtykową.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3.5 mm
Typ uszczelnienia	Podkładka uszczelniająca
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	3.5 Nm
Ciężar elementu	5.9 g
Przylącze pneumatyczne 1	M7
Przylącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 6 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany
Materiał uszczelnienia gwintów	FPM
Materiał-uszczelnienie przewodów	FPM