


# Złącza wtykowe przegrodowe QSSF-F-G1/8-8

Numer części: 533922

FESTO

z gwintem wewnętrznym.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	7 mm
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	10 Nm
Ciężar elementu	38.3 g
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i nikielowany
Materiał uszczelnienia gwintów	FPM
Materiał-uszczelnienie przewodów	FPM