

# Tłumik hałasu UC-1/8-50

Numer części: 534219

FESTO

Z tworzywa sztucznego.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	50
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	1 700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	59 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	2.6 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS