


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Numer części: 534468

FESTO

do napędu wahadłowego z interfejsem montażowym wg VDI/VDE 3845.

Pasuje do wszystkich napędów semi-obrotowych DAPS i tylko do DRD/DRE wielkości 4 do 225. Do napędów wahadłowych DRD/DRE wielkość 1 do 2 względnie 375 do 880 montaż tylko przez adapter DAPZ-SBZ-...



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	8 ... 13 mm
W oparciu o normę	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Kątowa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Brak
Sposób pomiaru	mechaniczny/elektryczny
Wskaźnik położenia przełączenia	Brak
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 250 V
Napięcie przebicia izolacji	250 V
Maks. prąd wyjściowy	16 000 mA
Odporność na piki napięcia	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	2
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 85 °C
Przylącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Przepust dla kabla	M20x1,5
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiały obudowy cokołu	PA
Materiały konsoli	PA