


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Numer części: 534471

FESTO

do napędu wahadłowego z interfejsem montażowym wg VDI/VDE 3845.

Pasuje do wszystkich napędów semi-obrotowych DAPS i tylko do DRD/DRE wielkości 4 do 225. Do napędów wahadłowych DRD/DRE wielkość 1 do 2 względnie 375 do 880 montaż tylko przez adapter DAPZ-SBZ-...



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczalna średnica kabla	8 ... 13 mm
W oparciu o normę	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Okrągły
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarcie	Obwód impulsowy
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Sposób pomiaru	Indukcyjny
Wskaźnik położenia przełączenia	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Napięcie przebicia izolacji	50 V
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Wyjście dwustanowe	PNP
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję KBK	2
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy Wtykowe
Przepust dla kabla	M20x1,5
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiały obudowy cokołu	PA
Materiały konsoli	PA