


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Numer części: 534473

FESTO

do napędu wahadłowego z interfejsem montażowym wg VDI/VDE 3845.

Pasuje do wszystkich napędów semi-obrotowych DAPS i tylko do DRD/DRE wielkości 4 do 225. Do napędów wahadłowych DRD/DRE wielkość 1 do 2 względnie 375 do 880 montaż tylko przez adapter DAPZ-SBZ-...



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Kształt	Kątowa
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Interfejs Fieldbus	AS-Interfejs: wtyczka dla płaskiego kabla
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Sposób pomiaru	Indukcyjny
Wskaźnik położenia przełączenia	Brak
Napięcie przebicia izolacji	50 V
Nominalne napięcie robocze DC	30 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję KBK	2
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Uwaga - Interfejs Fieldbus	AS-Interface
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał pokrywy obudowy	PC
Materiały obudowy cokołu	PA
Materiały konsoli	PA