


Wtyczka FBS-RJ45-8-GS

Numer części: 534494

FESTO

[Do modułu CPX-FEC-...](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	33 mm
Wysokość	41 mm
Długość	20 mm
Waga produktu	15 g
Specyfikacja kabla Ethernet	Typ: CAT.5 Średnica pojedynczej żyły kabla: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26
Ochrona przed bezpośrednim i pośrednim kontaktem	Bardzo niskie napięcie ochronne z bezpiecznym odłączeniem (PELV)
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 5,4 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 % Bez kondensacji
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR