

cewka MSFG-24DC-K5-M-EX

Numer części: 535621

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik położenia przełączenia	Brak
Min. czas startu	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Charakterystyka cewki	24 V DC: 4,3 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex mb II T5
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A21 IP65 T95°C
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Ex-Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certyfikat	PTB 03 ATEX 2098 X
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 40 °C
Waga produktu	170 g
Przylącze elektryczne	Kabel
Długość kabla	5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.75 mm ²
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Aluminium Żywica epoksydowa Miedź Stal
Materiał-uzwojenie	Miedź