

Filtr MS4-LF-1/8-CUV-Z

Numer części: 535641

FESTO

Filtr 5 µm, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typoszereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym
Maks. ilość kondensatu	25 ml
Ośłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	349 g
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stop aluminium
Materiał szybki podglądu	PA