

# Filtr MS4-LF-1/8-EUM

Numer części: 535644

FESTO

Filtr 40 µm, metalowy pojemnik, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość  |
|--------------------------------------|--|
| Wielkość                             | 4  |
| Typoszereg                           | MS   |
| Pozycja zabudowy                     | Pionowa +/- 5°   |
| Wkładka filtracyjna                  | 40 µm  |
| Spust kondensatu                     | Obracanie ręczne   |
| Konstrukcja                          | Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym                       |
| Maks. ilość kondensatu               | 25 ml  |
| Osłona pojemnika                     | Zintegrowana metalowa osłona                                   |
| Ciśnienie robocze                    | 0 ... 14 bar   |
| Normalny przepływ nominalny          | 1 100 l/min  |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Gazy obojętne |
| Klasa odporności na korozję KBK      | 2  |
| Temperatura magazynowania            | -10 ... 60 °C  |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4]                   |
| Temperatura medium                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura otoczenia                | -10 ... 60 °C  |
| Ciężar elementu                      | 349 g  |
| Sposób montażu                       | Do wyboru:<br>Zabudowa w linii<br>Z osprzętem                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1             | G1/8   |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | G1/8   |
| Uwaga odnośnie materiałów            | Elementy nie zawierają miedzi i PTFE<br>Zgodność z RoHS        |
| Materiał uszczelnień                 | NBR  |
| Materiał filtra                      | PE   |
| Materiał obudowy                     | Aluminium-odlew ciśnieniowy                                    |
| Materiał pojemnika                   | Aluminium-odlew ciśnieniowy<br>Stop aluminium                  |
| Materiał szybki podglądu             | PA   |