


Filtr-regulator ciśnienia MS4N-LFR-1/8-D7-EUV-AS-Z

Numer części: 535739

FESTO

Maksymalne ciśnienie wyjściowe 12 bar, wkładka filtrująca 40 µm, z manometrem, głowica regulatora z blokadą, metalowy pojemnik, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typoszereg	MS
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Z osprzętem, zamykany
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem
Maks. ilość kondensatu	25 ml
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Osłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.25 bar
Normalny przepływ nominalny	900 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	5.7.- wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar elementu	475 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Montaż na pulpicie Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/8-27
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stop aluminium
Materiał szybki podglądu	PA
Materiał uszczelnień	POM