


Wyspa zaworowa CPA14-ASI-VI

Numer części: 535848

FESTO

Szerokość zaworów 14mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Przykładowy model

Karta danych

~ConfIndependentDatasheet

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2, 1 zamknięty/1 otwarty, monostabilne 2x3/2 zamknięte, monostabilne 2x3/2 otwarte, monostabilne 5/2 monostabilny 5/2 bistabilny 5/3 zasilony 5/3 odpowietrzony 5/3 zamknięty
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Sterowanie elektryczne	AS-Interface
Maks. liczba pozycji zaworowych	8
Maks. liczba stref ciśnienia	4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Szerokość zabudowy	14 mm
Stopień ochrony	IP65
Rozmiar siatki	14 mm
Typ uruchomienia	Elektryczny
Typ wyspy zaworowej	12
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny Wewnętrzny
Budowa wyspy zaworowej	Modułowy i do rozbudowy
Wskaźnik położenia przełączenia	LED
Ciśnienie sterowania	3 ... 8 bar
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-5 ... 50 °C