


Checkbox CHB-C-X

Numer części: 536084
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Zwarta konstrukcja

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. średnica części	25 mm
Funkcja liczenia	Tak
Stopień ochrony	IP64
Przyłącze dla enkodera	Przez interfejs RS 485
Maks. długość części	W zależności od prędkości pasa przenośnika i wymaganej rozdzielczości
Min. średnica części	0.5 mm
Min. długość części	1 mm
Wyjście	Sterowanie wyposażeniem przenośnika Sterowanie przenośnikiem/standby „Warning” komunikat stanu Zła część Dobra część, ale źle zorientowana Dobra część i dobrze zorientowana Błąd wyjścia PLC_Power Osiągnięto ustawienie wstępne licznika
Wejście	Zewnętrzny Start Counter Reset Błąd zewnętrzny Camera - Enable Czujnik spiętrzeniowy 2 Czujnik spiętrzeniowy 1 Czujnik zewnętrzny Zewnętrzny Teach Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Dezaktywacja przycisku
Maks. liczba różnych orientacji na typ pamięci	8
Maks. liczba pamięci typów	12
Wstępnie wybrana ilość	Oprogramowanie CheckKon
Zakres zliczania	1 - 2 Mrd.
Wewnętrzny bezpiecznik	8A bezpiecznik
Elektroniczne ograniczenia wyjścia	700 mA
Maks. łączny prąd na przyłączy PLC	1 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nieobciążonych wyjściach	750 mA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-20 ... 70 °C
Warunki otoczenia	Sucho

Cecha	Wartość
	Ekranowanie przeciw zew. źródłom światła Najczystsze możliwe powietrze otoczenia
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Rozdzielczość kamery	6/100 mm
Czas naświetlania	128 ... 1 024 μ s
Interfejs diagnostyczny	4-pin M12x1 Interfejs RS232 115 Kbaud Gniazdo wtykowe