


Filtr z węglem aktywnym MS4N-LFX-1/8-U-Z

Numer części: 536718

FESTO

Metalowy pojemnik, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	4
Typozsereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Osłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 14 bar
Normalny przepływ nominalny	250 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 0,01 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	1.7.1 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	350 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/8-27
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stop aluminium
Materiał szybki podglądu	PA