


# Cewka MSFG-24-EX

Numer części: 536931

FESTO

Z radełkowaną nakrętką i podkładką sprężystą.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Min. czas zadziałania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 4,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-Kategoria Gaz	II 3G
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-Temperatura otoczenia	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Styki do wtyczki MSSD-F
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź