

# Moduł rozgałęziający MS4N-FRM-1/8-I

Numer części: 536975

FESTO

Z zintegrowanym zaworem zwrotnym, kierunek przepływu od lewej do prawej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający Z funkcją zaworu zwrotnego
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	1 200 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	500 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	160 g
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy