

Płyta przyłączeniowa-SET MS12-AGH

Numer części: 537137

FESTO

Z serii MS, z gwintem G.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Klasa jakości powietrza 5:7:- wg ISO 8573-1
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 300 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1 1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1 1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR