


# Szczęki chwytaka-półfabrykat BUB-HGPT-40-

Numer części: 537202

FESTO

[pasuje do chwytak z rowkiem-T HGPT-...](#)



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciężar produktu na szczękę chwytającą	314 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym i tulejką centrującą
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał - osprzęt	Stop aluminium