


# Wzmacniacz ciśnienia DPA-40-10

Numer części: 537273

FESTO

do generowania wyższych ciśnień.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica tłoka	40 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Dwutłokowy wzmacniacz ciśnienia
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie wyjściowe 2	4.5 ... 10 bar
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Zakres regulacji ciśnienia	4.5 ... 10 bar
Ciśnienie wejściowe 1	2.5 ... 8 bar
Uwaga dotycząca zakresu regulacji ciśnienia	Przy maksymalnie naprężonej sprężynie regulatora maksymalne ciśnienie wylotowe może zostać przekroczone o 40%
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Waga produktu	1 500 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	M7
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS