


płyta przyłączeniowa VABS-B6-PB-Q

Numer części: 537519

FESTO

dla zew. zasil. pneum. pilotów



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	21 mm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	2 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Waga produktu	22 g
Przyłącze zasilania pilota 12	M5
Przyłącze zasilania pilota 14	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	Do cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocnione PA