


# regulator ciśnienia LR-1/8-DB-7-O-MINI

Numer części: 537642

FESTO

Regulator sterowany bezpośrednio, ciśnienie robocze do 7 bar, bez manometru.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Szerokość	44 mm
Typoszereg	DB
Zabezpieczenie elementu wykonawczego	Pokrętko obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator ciśnienia bez manometru
Funkcja sterowania	Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	≥ 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	150 g
Sposób montażu	Do wyboru: Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych Z kątownikiem mocującym
Przylącze manometru	G1/8
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	G1/8
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał, pokrętko obrotowe	POM
Materiał obudowy	Wzmocnione PA