


# wyspa zaworowa VTUB

Numer części: 537662

FESTO

Wyspa zaworowa VTUB.



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny 3/2 otwarty, monostabilny 4/2 bistabilny 4/2 monostabilny
Wielkość zaworu	20 mm
Maks. normalny przepływ nominalny	1000 l/min przy 20 mm
Normalny przepływ nominalny	200 ... 1 000 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Sterowanie elektryczne	Przyłącza indywidualne Multipin
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	7 mm
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Typ uruchomienia	Elektryczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Typ wyspy zaworowej	24
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Zasilanie pneum. Pilota	Zewnętrzne Wewnętrzne
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Budowa wyspy zaworowej	Stały raster
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Ciśnienie pilotowe	2 ... 8 bar
Odpowiedni do podciśnienia	Tak
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Przyłącze odpowietrzenia pilota 82	Nieprzewodowe
Przyłącze odpowietrzenia pilota 84	Nieprzewodowe
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	FPM HNBR NBR