



Adapter fieldbus FBA-PB-SUB-9-3XM12

Numer części: 537934
Produkt wycofywany z produkcji
[Do podłączenia do PROFIBUS.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Protokół	PROFIBUS
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	9
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	7
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	2 śruby 4-40 UNC
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side Przyłącze wejściowe magistrali (A), przyłącze wyjściowe magistrali (B), zasilanie magistrali (C)
Podłączenie elektryczne 2, konstrukcja	rund (A), (B), (C)
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Wtyczka (A), Gniazdo (B), Wtyczka ©
Podłączenie elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste (A), (B), ©
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Długość kabla	0.11 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	7x0,14 Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Material cable sheath	TPE-U(PUR)