


Przewód łączący NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

Numer części: 538222

FESTO

do przyłącza multipol na wyspie zaworowej VTUB, z wtyczką Sub-D, 15-pin.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Sposób montażu | 4-40 UNC-2B |
| Waga produktu | 370 g |
| Przyłącze elektryczne 1 | Gniazdo Sub-D, 25-pin |
| Przyłącze elektryczne 2 | Otwarty koniec, 15-żył |
| Nominalne napięcie robocze DC | 24 V |
| Długość kabla | 2.5 m |
| Charakterystyka kabla | Standard |
| Min. promień gięcia dla kabla | 90 mm |
| Średnica kabla | 9 mm |
| Budowa kabla | 15x0,34 |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 W stanie zmontowanym |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 50 °C |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał nakrętki kołpakowej | PA |
| Materiał uszczelnień | TPE-O |