


# Przewód łączący NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Numer części: 538223

FESTO

do przyłącza multipol na wyspie zaworowej VTUB, z wtyczką Sub-D, 15-pin.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Sposób montażu                                     | 4-40 UNC-2B   |
| Waga produktu                                      | 670 g   |
| Przyłącze elektryczne 1                            | Gniazdo Sub-D, 25-pin                                   |
| Przyłącze elektryczne 2                            | Otwarty koniec, 15-żył                                  |
| Nominalne napięcie robocze DC                      | 24 V  |
| Długość kabla                                      | 5 m   |
| Charakterystyka kabla                              | Standard  |
| Min. promień gięcia dla kabla                      | 90 mm   |
| Średnica kabla                                     | 9 mm  |
| Budowa kabla                                       | 15x0,34   |
| Stopień ochrony                                    | IP65<br>IP67<br>W stanie zmontowanym                    |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 50 °C  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)               | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS                             |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)             | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-B2-L  |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS   |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 2 – Średnia odporność na korozję                        |
| Materiał powłoki kabla                             | PVC   |
| Materiał obudowy                                   | PBT   |
| Materiał nakrętki kołpakowej                       | PA  |
| Materiał uszczelnień                               | TPE-O   |