


# Przewód łączący NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Numer części: 538226

FESTO

do przyłącza multipol na wyspie zaworowej VTUB, z wtyczką Sub-D, 25-pin.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	4-40 UNC-2B
Waga produktu	910 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo Sub-D, 25-pin
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 25-żył
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Standard
Min. promień gięcia dla kabla	105 mm
Średnica kabla	10.5 mm
Budowa kabla	20x0,25+5x0,34
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał uszczelnień	TPE-O