


Tłumik hałasu-rozszerzenie UOMS-3/8

Numer części: 538437

FESTO

dla większej redukcji hałasu można połączyć w szereg do czterech elementów tłumiących.



Karta danych

Cecha	Wartość
Typ uszczelnienia gwintu	Bez uszczelnienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Otwarty tłumik hałasu
Ciśnienie robocze generatora podciśnienia	0 ... 8 bar 0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Sposób montażu	Wciśnij i obróć
Waga produktu	17.5 g
Materiał wkładu tłumika	PU-Piana
Materiał pokrywki z gwintem	POM
Materiał obudowy	POM
Materiał rurki wewnętrznej	Stop aluminium