


Czujnik przepływu SFEV-F500-L-2NB-K1

Numer części: 538549

FESTO

Oddzielny wyświetlacz dla przetworników przepływu SFET-F, SFET-R.



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Wyjście dwustanowe	2xNPN
Funkcja przełączania	Komparator okienkowy Komparator wartości progowej
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie zamknięty Styk normalnie otwarty
Wyjście analogowe	1 - 5 V
Opór obciążenia	50 kOhm
Zakres wskazań	5 ... 50 l/min
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przylącze elektryczne	Kabel
Długość kabla	1 m
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Z kątownikiem mocującym
Waga produktu	70 g
Materiał obudowy	PA
Typ wyświetlacza	3 1/2-poz.alfanumerycznych
Stopień ochrony	IP40
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję