


Płyta przyłączeniowa VMPA2-FB-AP-2-1-T0

Numer części: 538677

FESTO

do wyspy zaworowej MPA-S.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	43 mm
Długość	107,3 mm
Raster	21 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	185 g
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium-odlew ciśnieniowy