


# Zabierak FKC-40

Numer części: 538962

FESTO

do napędu liniowego DGC-G.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Odchyłka poprzeczna +/-	2.5 mm
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Krótkotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	3 000 N
Długotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1 400 N
Waga produktu	180.2 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przegubu	Wzmocnione PA
Materiał czopa kulistego	Stal wysokostopowa
Materiał płyty	Stop aluminium