


Gniazdo wtykowe NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Numer części: 538999

FESTO

do wysp zaworowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Przyłącze elektryczne	5-pin Wtyczka prosta / Zaciski śrubowe
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny