



Filtr z tłumikiem hałasu LFU-3/8

Numer części: 539133

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	G3/8
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	1 µm
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Przepływ do atmosfery	≥ 4 700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Redukcja hałasu	Redukcja o 40 dB
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	190 g
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Materiał obudowy	PP