


Rozgęźniacz obrotowy GF-1/8-2

Numer części: 539287

FESTO

Rozdzielacz wielokrotny, 2 oddzielne wejścia i wyjścia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	6 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Normalny przepływ nominalny 1.1-2.1	720 l/min
Normalny przepływ nominalny 1.2-2.2	1 050 l/min
Maks. liczba obrotów	300 1/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego	Podczas pracy z wodą należy stosować filtr 5 µm Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS