

Profil wsporczy HMIA-E07- -

Numer części: 539379

FESTO

do modułowego systemu wieloosiowego dla zadań manipulacyjno-
montażowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. długość profilu	3 000 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Ciężar produktu w zależności od długości	2.34 kg/m
Materiał adaptera	Stop aluminium Anodowanie