


kabel łączący NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Numer części: 539508

FESTO

dla czujników do siłowników, nadajników pozycji, wyłączników ciśnieniowych, czujników przepływu, czujników optycznych i indukcyjnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	odpowiedni do przewodnicy tańcuchowej
Zakres napięcia roboczego AC	30 V
Zakres napięcia roboczego DC	30 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1.7 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65 IP67
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.3 Nm
Min. promień gięcia	30 mm
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Przylącze elektryczne	Gniazdo wtykowe proste / Kabel M5x0,5 / otwarte końce 4-pin / 3-żyły
Budowa kabla	3x0,14
Średnica kabla	2.9 mm
Długość kabla	5 m
Typ kabla	LiFY11Y
Przewodnik-przekrój nominalny	0.14 mm ²
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną Z nakrętką kołpakową
Kolor żyły	Niebieski Brązowy Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)
Materiał zestyku	Mosiądz Styki połączone