


Kabel łączący NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Numer części: 539510

FESTO

dla czujników do siłowników, nadajników pozycji, wyłączników ciśnieniowych, czujników przepływu, czujników optycznych i indukcyjnych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Cechy przewodności	odpowiedni do przewodnicy tańcuchowej
Zakres napięcia roboczego AC	30 V
Zakres napięcia roboczego DC	30 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1.7 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65 IP67
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.3 Nm
Maks. moment dokręc. dla wtyczki	0.3 Nm
Min. promień gięcia	30 mm
Przłącze elektryczne	4-pin / 3-pin M5x0,5 / M8x1 Wtyczka prosta / Gniazdo wtykowe proste
Budowa kabla	3 x 0,14 mm ²
Średnica kabla	2.9 mm
Długość kabla	1 m
Typ kabla	LiFY11Y
Przewodnik-przekrój nominalny	0.14 mm ²
Sposób montażu	Z nakrętka radełkowana Z nakrętka kołpakową
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)
Materiał zestyku	Mosiądz Styki pozłacane