



Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/4-DB-7-MINI-H

Numer części: 539686
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Ciśnienie wyjściowe maks. 7 bar, z manometrem, wkładka filtracyjna 40µ.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Szerokość	44 mm
Seria	DB
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	Półautomatyczny
Konstrukcja	Filtr-regulator z manometrem
Funkcja sterowania	Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze MPa	0.15 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	≥ 1 200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	200 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy otworów przelotowych Z kątownikiem mocującym Do wyboru:
Przyłącze manometru	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrętła obrotowego	POM
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał pojemnika	PC