


# Gniazdo wtykowe MSSD-C-M16

Numer części: 539709

FESTO

do cewek i zaworów, układ przyłączy zgodny z DIN EN 175 301, typ A.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja
Przepust dla kabla	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 115 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	HNBR