


Gniazdo wtykowe MSSD-E-M12

Numer części: 539711

FESTO

do cewek i zaworów, układ przyłączy dla zaworów JMEH, MEH i MOEH.



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo kątowe, kwadratowe, 3-pin, typ C
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 300 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Przepust dla kabla	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 115 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał uszczelnień	HNBR