

Gniazdo wtykowe MSSD-V-M16

Numer części: 539713

FESTO

do cewek i zaworów, układ przyłączy zgodny z DIN EN 175 301, typ B.



Karta danych

Cecha	Wartość
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	35 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803 Wg DIN EN 175301-803 Czworokątna konstrukcja
Przepust dla kabla	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 115 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	HNBR