

Płyta przyłączeniowa kątowna VABF-S4-1-A2G2-N14

Numer części: 539722

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA i VTSA-F, przyłącza robocze 2 i 4 pod kątem 90°.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	26 mm
W oparciu o normę	ISO 15407-2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	217 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy