

Bateria regulatorów ciśnienia LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI



Numer części: 540042

Produkt wycofywany z produkcji

Kombinacja 2, 3, 4 lub 5 sterowanych bezpośrednio regulatorów ciśnienia na listwie P, bez manometrów.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	DB
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Na listwie P Regulator sterowany bezpośrednio
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Ciśnienie robocze MPa	0.15 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.05 ... 0.7 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Zakres regulacji ciśnienia psi	7 ... 100 psi
Maks. histereza ciśnienia	0.5 bar
Normalny przepływ nominalny	≥ 1 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	1 000 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał śruby blokującej	Stal Ocynkowana
Materiał trzpieni dystansowych	Stop aluminium
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał pierścienia uszczelniającego	PVC
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocnione PA