



# Amortyzator hydrauliczny YSRW-DGC-12

Numer części: 540345

FESTO

do napędu liniowego DGC-G.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	12
Amortyzacja	Samonastawny Charakterystyka miękkości
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	2 m/s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa