


Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-QS-8-B-20

Numer części: 540359

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławiący wylotowy-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Typ uruchomienia	Ręczny
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	650 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	600 ... 750 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	1 080 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	800 ... 1250 l/min
Temperatura magazynowania	-10 ... 40 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	4 Nm
Dopuszczalny moment uruchamiający dla śruby regulacyjnej	0.4 Nm
Ciężar elementu	18 g
Wielkość pojemnika	20
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Wzmocnione PBT