


# Zespół manometrów DPA-40-10-MA-SET

Numer części: 540781

FESTO

Do wzmacniacza ciśnienia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	27
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Ciśnienie robocze	10 bar
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP43
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	R1/8
Waga produktu	16 g