


Zawór załączający MS6-EM1-3/8-Z

Numer części: 541278

FESTO

ręczny, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Obrotowy zawór suwakowy
Typ uruchomienia	Ręczny
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Typ sterowania pilotowego	Bezpośredni
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Ciśnienie robocze	0 ... 18 bar
Wartość-C	21.2 l/sbar
Wartość-b	0.49
Normalny przepływ nominalny	5 500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kierunek przepływu	Bez zwrotnego
Ciężar elementu	580 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy