



Łącznik wtykowy T NEDU-M8D3-M12T4

Numer części: 541597

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Częstotliwość przyłącza	500
Zakres napięcia roboczego AC	60 V
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Nominalne napięcie robocze AC	60 V
Nominalne napięcie robocze DC	60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-25 ... 85 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Maks. moment dokręcający	0,3 Nm przy M8 0,5 Nm przy M12
Waga produktu	16,9 g
Przylącze elektryczne	Wg EN 60947-5-2 Wtyczka / Gniazdo wtykowe M12x1 / M8x1 4-pin / 3-pin
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Kolor obudowy	Czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Chromowany Niklowanie
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał obudowy	TPE-U(PU)-wzmocniony
Materiał zestyku	Mosiądz Styki pozłacane