


Cewka

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Numer części: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz



Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka cewki	110 V AC: 50 Hz, moc przełączana 12,5 VA, moc podtrzymania 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, moc przełączana 11,5 VA, moc podtrzymania 6,5 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja ochrony przeciwybuchowej poza Unią Europejską	NEC 500 Class I, Div. 1
Klasa odporności na korozję KBK	1
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Długość kabla	0.5 m
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS